


ACAD 		Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung		Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
		Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid						
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) 135 N		4.3 ± 0.5 1.2 ± 0.2 UNCONTROLLED DRAWING 150.0 ± 5.0 (FLAT LENGTH) 6.0 ± 0.5 5.7 ± 0.4 3.5 ± 0.2							
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 1.5 to 35									
Material Matière Werkstoff PA 6.6 BLACK									
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140		The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		Drawn Dessiné Par Gezeichnet Approved Approuvé Par Geprüft HellermannTyton Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701-1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701-400		Scale Echelle Maszstab 1:1		Project Number Numéro de projet Projektnummer	
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION				Approved Approuvé Par Geprüft S.BENTICK 17.04.15		Title Titre Benennung T30R-BLACK CABLE TIE			
				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 10-0031-001-CSE		Format D.Size A4		Sheet Page Blatt 1/1	