





RCJY55-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	55 mm	Alésage
L	162 mm	Largeur de bride
U	64,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	46.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	29.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.240 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	3,22 kg	Poids

Cotes de montage

J	130 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	43,5 mm	Hauteur logement
A ₁	15 mm	Épaisseur de bride
A ₂	31 mm	Distance piste
B	55,6 mm	Largeur
V	140 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJ11	Corps de palier
GYE55-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.