

△の数		訂正記事		担当		検図		年 月 日		△の数		訂正記事		担当		検図		年 月 日		
△										△										
△										△										
準 拠 規 格																				
定 格		電 圧 (1)	— ~ —	AC — V	—		適合ケーブル		AWG No. 30~24 (絶縁体外径φ1.15以下)											
		電 流 (1)	— ~ —	DC — V	2 A		インピーダンス 周波数範囲		— Ω (0 ~ — Hz)											
		電 力	—						使用温度範囲		— °C ~ — °C									
		特 殊 性	—						—											
性 能																				
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT								
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC 3-21919 及び準拠規格に適合のこと。					—	—	—	○	○								
2	表 示		同 上					—	—	—	○	○								
3	絶 縁 抵 抗		DC — Vで測定し規格値以上のこと。					—	—	MΩ	—	—								
4	接 触 抵 抗	単位	コンタクト	DC / Aで測定し規格値以下のこと。			—	15	mΩ	○	—									
	—	コンタクト	DC — Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	mΩ	—	—										
5	耐 電 圧		AC DC — Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					—	—	—	—	—								
6	V S W R		周波数 — ~ — Hzにおいて規格値以下のこと。					—	—	—	—	—								
7	挿 入 損 失		周波数 — ~ — Hzにおいて規格値以下のこと。					—	—	dB	—	—								
8	ローレベルサーキット		DC20mV以下 — mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—								
9	挿 抜 力	—	コンタクト	— の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	gf	—	—									
	—	—	規格値を満足すること。			—	—	kgf	—	—										
10	耐 湿 性		温度 — °C湿度 — % — 時間で				高温時	—	—	MΩ	—	—								
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	—	—	MΩ	—	—								
11	耐 振 性		周波数 — ~ — Hz, 全振幅 — mm, 加速度 — G で一時間×— 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—								
12	耐 衝 撃 性		加速度 — Gの正弦半波で一回×— 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—								
13	耐 温 度 サ イ ク ル		— ~ — °C, — サイクルの試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—								
14	寿 命	単位	コンタクト	1000回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。		JIS C 5037 に準拠	—	20	mΩ	○	—									
	—	コンタクト	同 上			—	—	mΩ	—	—										
15	耐 腐 食 性		5%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。 48時間				JIS C 5028 に準拠	—	—	—	○	—								
16	耐 水 圧 性		水深 — m圧力 — kgf/cm ² — 時間で浸水がないこと。					—	—	—	—	—								
17	耐 気 圧 性		圧力 — kgf/cm ² — mmHg — 分で気泡の漏れがないこと。					—	—	—	—	—								
18	導体圧着部強度		適合電線の導体部のみ圧着結線し 圧着部に引張力を加えたとき 引張力は規格値以上のこと。 AWG No. 30 AWG No. 28 AWG No. 26 AWG No. 24					1 1.6 2.4 3.6	—	kgf	○	—								
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図								
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表				製品名	RF19-PC-122								
旧CL	CL	—				図 番	SLC4-21919-				製 品 コード	CL113-0268-8-								
旧 図	SLC4-																			

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

技術規121

形別 配布先
R