

Données techniques


23132EAKW33


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	160 mm
D - Diamètre Extérieur	270 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	86 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	185,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	239,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	13,7 mm
k - Diamètre trou	6 mm
Référence du manchon associé	H3132
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	20,12 kg



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	1220000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	1580000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	152000000 mN
e - Coefficient	0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.35
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.5
N ref - Vitesse thermique de référence	10800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	14400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	172 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	170 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	258 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

