


**HK1516**

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                       |      |
|-----------------------|------|
| lubrifiant            | Sans |
| trou de lubrification | Sans |
| revêtement            | Sans |
| joint                 | Sans |

dimensions principale & données de performance

|                       |              |                                          |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|
| $F_w$                 | 15 mm        | Diamètre sous rouleaux                   |
| D                     | 21 mm        | Diamètre extérieur                       |
| C                     | 16 mm        | Largeur                                  |
| $C_r$                 | 10.500 N     | Charge dyn. de base, radiale             |
| $C_{0r}$              | 14.400 N     | Charge stat. de base, radiale            |
| $C_{ur}$              | 1.810 N      | Limite à la fatigue, radiale             |
| $n_G$                 | 16.500 1/min | vitesse limite                           |
| $n_{G\text{ Grease}}$ | 9.900 1/min  | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| $n_{gr}$              | 12.300 1/min | Vitesse de base                          |
| $\approx m$           | 14,5 g       | Poids                                    |

Dimensions

|           |        |                                |
|-----------|--------|--------------------------------|
| $C_1$     | 16 mm  | Largeur, bague extérieure      |
| $r_{min}$ | 0,8 mm | Dimension minimum de chanfrein |



Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 140 °C | Température de fonctionnement max. |

information additionnelle

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| SD15X21X3       | Bague d'étanchéité             |
| G15X21X3        | Bague d'étanchéité 2           |
| LR12X15X16,5    | Bagues intérieures LR adaptées |
| IR12X15X16,5-XL | Bagues intérieures IR adaptées |

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement