




Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	New Unica
Type number	NH3514
Tipo prodotto	Dimmer

Caratteristiche tecniche

Device presentation	Meccanismo
Applicazione	Controllo dell'illuminazione
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Tipo dimmer di regolazione	Universal
Controllo dimmer di regolazione	Rotary push type
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 5...200 W a 230 V CA Lampada alogena: 5...150 W a 230 V CA Lampada LED: 5...100 VA a 230 V CA (RC LED mode) Lampada LED: 5...20 VA a 230 V CA (RL LED mode) Lampade alogene bassa tensione: 5...150 VA a 12 V CA (Trasformatore elettronico) Lampade alogene bassa tensione: 5...150 VA a 12 V CA (Trasformatore ad avvolgimento)
Funzione disponibile	Con funzione memoria
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Potenza del fusibile associato	16 A
Tipologia protezione	Protezione da surriscaldamento Automatic overload protection Protezione da cortocircuito
Colore	Alluminio
Finitura superficie	Painted powder coated
Numero di moduli	2 moduli
Numero di uscite	1
Tipo di comando	Controllo locale Comando di regolazione dell'intensità delle luci Controllo locale automatic load detection Remote control by auxiliary push-button
Ausiliari collegati	Unlimited number of push-buttons, distanza: 50 m
Apparecchiatura fornita	Manuale utente
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per solido cavi 1,5...2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1 and combi
Coppia di serraggio	0,5 Nm

Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Tipo di installazione	Installazione interna
Quantità per set	1 cartone
Profondità di incasso	29 mm
Profondità	47 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Peso prodotto	0,129 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	5...40 °C
Grado di protezione IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Grado di protezione IK	IK04
Caratteristiche ambientali	Benzina Alcol Olio Sapone liquido Liquido per lavaggio finestre UV resistente Decolorante Acetone
Norme	"EN 300-328" EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 "EN 301-489-17"
Comandi	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Certificazioni prodotto	SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]FIMKO[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]NEMKO[RETURN]

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.