



Protection thermique

TEMPTEC 332

Température + de 150°C | Milieux chimiques



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 3



0334

Isolation thermique performante et résistance chimique polyvalente

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection thermique

- Excellente isolation thermique grâce au double tricot coton



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Résistance chimique polyvalente (acides, solvants aliphatiques) accrue par l'épaisseur du matériau

INDUSTRIES

- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie du caoutchouc
- Industrie des céramiques et des plastiques, industrie des matériaux composites
- Santé: Etablissement de santé
- Métallurgie
- Collectivité: Voiries

APPLICATIONS

- Maintenance de tuyauteries, canalisations
- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Opération d'extrusion de polymères
- Manipulation de matériaux composites après cuisson
- À utiliser au sein du Service Central de Stérilisation (CSSD)
- Traitement chimique des métaux
- Trempe à l'huile des aciers
- Maintenance des voiries



Protection thermique

TEMPTEC 332

Température + de 150°C | Milieux chimiques

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
2 2 1 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

EN 511:2006	DANGER DU FROID
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Perméabilité à l'eau
	Résistance au froid de contact
	Résistance au froid convectif

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
	C: Acétonitrile
	L: Acide sulfurique 96%
	M: Acide nitrique 65%
	N: Acide Acétique 99%
	S: Acide fluorhydrique 40%
TYPE A	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Finition extérieure	Granitée
Matière	Polychloroprène
Couleur	Noir, Bleu
Longueur (cm)	36
Tailles	8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.6E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.6E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 6 paires/carton
-----------	-----------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/19/1646
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France