

# PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 - Stromwandler



2276159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276159>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Aufsteckstromwandler, Primärstrom 500 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 15 VA

## Kaufmännische Daten

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                            | 2276159          |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück          |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück          |
| Verkaufsschlüssel                        | J1 - MSR-Technik |
| Produktschlüssel                         | CMMA11           |
| GTIN                                     | 4046356502467    |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 495,1 g          |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 477,4 g          |
| Zolltarifnummer                          | 85043129         |
| Ursprungsland                            | DE               |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Stromwandler |
|------------|--------------|

### Elektrische Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Bemessungsisolationsspannung | 1 kV (Phase/Neutralleiter) |
|------------------------------|----------------------------|

#### Allgemein

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Eichfähig  | nein                 |
| Wandlertyp | Aufsteckstromwandler |

### Eingangsdaten

#### Stromwandler

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Bemessungsleistung                  | 15 VA                        |
| Thermischer Bemessungskurzzeitstrom | $I_{th} = 60 \cdot I_n$      |
| Thermischer Bemessungsdauerstrom    | $I_d = 1,2 \cdot I_n$        |
| Bemessungsstoßstrom                 | $I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$ |
| Bemessungsfrequenz $f_n$            | 50 Hz<br>60 Hz               |
| Primärer Bemessungsstrom $I_{pn}$   | 0 A AC ... 500 A AC          |
| Eichfähig                           | nein                         |
| Wandlertyp                          | Aufsteckstromwandler         |

### Ausgangsdaten

#### Signal

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Benennung                           | Stromausgang |
| Sekundärer Bemessungsstrom $I_{sn}$ | 5 A AC       |
| Überstrom-Begrenzungsfaktor         | FS 5         |
| Genauigkeitsklasse                  | 1            |

### Anschlussdaten

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anschlussart               | Schraubanschluss                                               |
| Abisolierlänge             | 10 mm                                                          |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2x 10 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (Sekundärklemmen) |
| Anzugsdrehmoment           | 2 Nm ... 2 Nm                                                  |

### Maße

#### Artikelabmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 31 mm  |
| Höhe   | 110 mm |
| Tiefe  | 85 mm  |

## Artikelabmessungen bei alternativer Montage

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 85 mm  |
| Höhe   | 110 mm |
| Tiefe  | 31 mm  |

## Kupferschiene

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 50 mm |
| Höhe   | 12 mm |

## Kupferschiene 2

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 40 mm |
| Höhe   | 10 mm |

## Rundleiter

|             |       |
|-------------|-------|
| Durchmesser | 42 mm |
|-------------|-------|

## Bohrloch

|             |        |
|-------------|--------|
| Durchmesser | 6,5 mm |
|-------------|--------|

## Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse)    |
| Material Gehäuse               | PA 6.6          |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -25 °C ... 40 °C                           |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 40 °C                           |
| Höhenlage                                | ≤ 1000 m                                   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)     | Einsatz nur in Innenräumen, keine Betauung |
| Isolierstoffklasse                       | H                                          |

## Zulassungen

### CE

|            |            |
|------------|------------|
| Zertifikat | CE-konform |
|------------|------------|

### UKCA

|            |              |
|------------|--------------|
| Zertifikat | UKCA-konform |
|------------|--------------|

### UL, USA / Kanada

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kennzeichnung | XODW8.E323953 |
|---------------|---------------|

## Normen und Bestimmungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Normen/Bestimmungen | EN 61869 |
|---------------------|----------|

## Montage

# PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 - Stromwandler




2276159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276159>

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
|            | Wandmontage         |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



2276159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276159>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276159>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU\*DE\*08.B.01187/19



**cULus Recognized**

Zulassungs-ID: E323953

2276159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276159>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002048 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)