

PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 41 A，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 6 mm²，接线容量：0.5 mm² - 10 mm²，颜色: 灰色

优势

- 提供与普通端子相同外形的穿墙端子
- 轻松操作
- 打印有开关标志，因此易于选择
- 透明
- 结构紧凑
- 六个功能轴
- 灵活、全面的附件
- 可靠地卡接到末端位

商业数据

订货号	3212183
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2233
产品关键代码	BE2233
目录页面	页码116 (C-1-2019)
GTIN	4046356514941
单件重量（含包装）	21.382 g
单件重量（不含包装）	20.694 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
产品系列	PTME
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm²

第一层

剥线长度	12 mm
塞规	A5
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.5 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	41 A
最大负载电流	41 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
额定电压	1000 V
额定横截面	6 mm²

第一层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	1 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1 mm² ... 6 mm²

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	100.8 mm
NS 35/7,5深度	49.6 mm
NS 35/15深度	57.1 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	125 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试	
测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试	
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 4 mm²	0.5 kA
	0.15 kA
	1.25 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压	
测试电压设定值	2.2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数	
开口式侧板	是

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm² / 0.3 kg
	6 mm² / 1.4 kg
	10 mm² / 2 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

PTMED 6 - 直通式接线端子



3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

接线图




PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



接线图




PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>




接线图



带同样轮廓的PE接线端子

接线图



链条


PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



示意图




简易的三相电流变压器组件

PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



互相连接的三相电流变压器组件


PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



示意图



互相连接的三相电流变压器组件带星型点

PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



电路图



电路图




PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



电路图




PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



电路图




PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



电路图




PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



电路图



PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>

CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	20 - 8	-
使用组 C	300 V	30 A	20 - 8	-
使用组 D	600 V	5 A	20 - 8	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: NL-37536				
------------------------------------	--	--	--	--

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	30 A	24 - 8	-
使用组 C	600 V	30 A	24 - 8	-
使用组 F	1000 V	30 A	24 - 8	-

KEMA-KEUR 认证ID: 2183172.01				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
仅适用柔性导线	1000 V	41 A	-	0.5 - 6
仅适用刚性导线	1000 V	41 A	-	0.5 - 10

EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--------------------------	--	--	--	--

PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTMED 6 - 直通式接线端子

3212183

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212183>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.116千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn