

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron tarif monobloc NSX250 - 9M-L600-Superposé-RAL9003

LVS03258

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100...160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de fonctionnement	Superposé

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 NF C 15-100 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	450 mm
Largeur	600 mm
Poids Net	1,7 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 13 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 13 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 13

Environnement

Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	46,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,719 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,5 cm
Largeur de l'emballage 2	52,5 cm

Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	10,739 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	35 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	54,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Longer	
 Prolongation de vie	
Réparation	Non
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.