


Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 2400



1 crochet de câble

Caractéristiques du produit

Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

Application

Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm
---------	---

Exactitude / déviations

Précision	± 0,1 % FSO
Répétabilité	± 0,04 % FSO

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Température de stockage [°C]	-20...80
Humidité de stockage [%]	5...95; (sans condensation)

Tests / homologations

Tenue aux chocs	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Tenue aux vibrations	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Données mécaniques

Poids [g]	598,5
Diamètre de la bride ISO [mm]	58

Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 2400

Matières	boîtier: PA; fil de mesure: inox recouvert de polyamide		
Type d'arbre	arbre plein		
Diamètre de l'arbre [mm]	6		
Longueur de mesure maximale [mm]	2400		
Circonférence de la bobine de fil [mm]	150,8		
Diamètre fil [mm]	0,45		
Raccordement fil	crochet de câble		
Caractéristiques fil	vitesse max. du fil	[m /s]	1
	accélération max. du fil	[g]	5
	force de rétraction max.	[N]	7
	force de rétraction min.	[N]	1
Bride de fixation	Flasque synchro		

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Diagrammes et courbes
Montage
