



Tube profilé D30, lourd, naturel



Le tube profilé D30 lourd est utilisé dans les situations très difficiles. Flexion réduite et résistance au flambage accrue – c'est dans ces cas que le profilé peut montrer sa force.

La paroi renforcée du tube profilé permet le vissage d'inserts filetés haute résistance. Il est ainsi possible de visser directement.



Étendue de la livraison

Note technique

[0.0.642.34](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.642.34
Couleur	naturel
Unité de livraison	coupe max. 6000 mm
Poids	1,21 kg/m
Matériaux	Al, anodisé
Superficie	4,67 cm ²
Inertie, polaire	5,00 cm ⁴
Inertie, x-axe	3,06 cm ⁴
Inertie, y-axe	3,06 cm ⁴
Couple résistant, x-axe	2,04 cm ³
Couple résistant, y-axe	2,04 cm ³

Accessoires	
0.0.649.35	Embout tube profilé D30 lourd ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.643.96	Embout tube D30, gris semblable RAL 7042
0.0.644.65	Embout tube D30 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.667.15	Profilé de protection D30 R28-90°, gris semblable RAL 7042
0.0.671.33	Profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.671.98	Support universel D30, gris semblable RAL 7042
0.0.671.30	Profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13, gris semblable RAL 7042
0.0.664.72	Profilé goulotte D30, gris semblable RAL 7042