

Vorsatz

71-611.0

Vertrieb durch
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/71-611.0/...>

Ihr Produkt:



71-611.0

Vorsatz

MONTAGE

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:	Wechselstrom Gebrauchskategorie $\cos\phi$ 0,7 ... 0,8		
	gemäss EN IEC 60947-5-1		
	Spannung	250 VAC	
	Strom	3 A	
	Gleichstrom		
	gemäss EN IEC 60947-5-1		
	Spannung	24 VDC	250 VDC
	Strom	3 A	0,5 A
Stossspannungsfestigkeit:	2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute, gemäss DIN / IEC 60512-2 zwischen allen Anschlüssen und Erde		
Empfohlene Minimalbetriebsdaten:	Spannung	5 VAC/DC	
	Strom	10 mA	

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem Zusatztext:	Selbstreinigendes, doppelunterbrechendes Sprungschaltssystem, 1 Öffner und 1 Schliesser pro Schaltelement.
Mechanische Lebensdauer:	2 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	3 N ... 7 N
Betätigungsweg:	ca. 3 mm
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm
Gewicht:	0.005 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C
Schockfestigkeit:	Max. 500 m/s ² Impulsbreite 11 ms, 3-Achsen (halbsinusförmig EN IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	Max. 100 m / s ² von 10 Hz ... 500 Hz, (sinusförmig EN IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN IEC 60068-2-78

ZERTIFIKATE





Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, ausleuchtbar, Impuls
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff, nach UL 94 V0
Produkteigenschaften:	Raster der Frontplatten-Montagebohrungen muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm übereinstimmen
Hinweise:	Raster der Frontplatten-Montagebohrungen muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm übereinstimmen
Schaltschemas:	



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

