

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体

2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板，上部壳体，适用于采用螺钉连接的PCB端子，宽度: 17.8 mm，高度: 89.7 mm，深度: 53.4 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

优势

- 配套的壳体和连接系统，可加快设备研发
- 楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
- 连接技术多样
- 可以安装在DIN导轨上或者墙上
- 可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
- 免工具安装
- 可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
- 符合DIN EN 43880标准

商业数据

订货号	2896092
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHBAB
产品关键代码	ACHBAB
目录页面	页码554 (CC-2009)
GTIN	4046356096515
单件重量 (含包装)	14.21 g
单件重量 (不含包装)	10.35 g
原产地	DE

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体

2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>



技术数据


说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
------	---------------

产品属性

产品类型	上部壳体
外壳类型	DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列	BC
产品系列	BC 17,8..
最大位数	12 (针距: 5 mm)
型号	上部壳体，适用于采用螺钉连接的PCB端子
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
宽度	17.8 mm
高度	89.7 mm
深度	53.4 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.5 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体



2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>

每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

PCB数据

PCB支架数量	2
PCB安装类型	锁扣
PCB厚度	1.4 mm ... 1.5 mm

安装

安装类型	卡接
------	----

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体


2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>



图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体



2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>



UL认证

认证ID: E240868

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体



2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 上部壳体



2896092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896092>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn