

MERKMALE

- **Anwendung:**
Sanitär, Wasser
- **Der Griff zeigt**
deutlich die
Kugelposition an
- **Silikonfreies**
Schmiermittel auf
allen Dichtungen
- **Verchromte**
Messingkugel für
eine längere
Lebensdauer des
Spüllochs
- **Keine beweglichen**
Teile von Metall auf
Metall

RS Pro Messing- Hochdruckkugelventil 1 in BSPP 2-polig

RS Best.-Nr. 733-5211



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Manuelle Messingkugelventile der Serie RS Pro. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Diese Kugelventile aus Messing mit Vierteldrehung haben einen Hebelgriff und sind für Hochtemperatur-Warmwasseranwendungen in Haushalt, Gewerbe und Industrie geeignet.

- 733-5215 - Kugelventil mit T-Griff 3/8 Zoll M-F
- 733-5224 - Kugelventil mit T-Griff, 1/2 Zoll, M-F
- 733-5227 - Kugelventil mit T-Griff, 3/4 Zoll, M-F
- 733-5221 - Kugelventil mit T-Griff, 1 Zoll, M-F
- 733-5211 - Kugelventil mit T-Griff, 1/4 Zoll, M-F

Allgemeine Spezifikationen

Gewindeanschluss	1/4 Zoll BSPP
Befestigungstyp	Mit Gewinde
Gehäusematerial	Messing
Gewindegröße	1/4in
Sicher für den Einsatz mit	Luft, Öl, Dampf, Wasser
Typ	2-polig
Anwendung	Heizsysteme; Wasseraufbereitung; Flüssigkeitsstromkontrolle

Mechanische Spezifikationen

Anschlussgröße	15mm
-----------------------	------

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	- 20 °C bis 70 °C.
---------------------------	--------------------

Maximaler Betriebsdruck

40 bar

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung


WRAS (UK), GOST-R (Russland), Expertenabschluss (Russland), EAC-Konforming (Russland), UkrSepro (der Schweiz), RoHS-konform



	PART DESCRIPTION	Q.TY	MATERIAL
1	Nickel plated body (external nickel plated, unplated inside up to 2")	1	CW617N
2	Seat	2	PTFE
3	Chrome plated ball	1	CW617N
4	Nickel plated end cap (external nickel plated, unplated inside up to 2")	1	CW617N
5	Nickel plated stem O-ring design	1	CW617N
6	Geomet® nut	1	CB4FF
7	O-Ring	2	FPM
8	Red PVC coated Geomet® steel handle	1	DD11

Code	S90B00	S90C00	S90D00	S90E00	S90F00	S90G00	S90H00	S90I00	S90L00	S90M00	S90N00
D (inch)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
I (mm)	9	9	11	12	14	15	17	19	22	25	29
L (mm)	39	39	50	54	67	77	90	106	136	157	191
G (mm)	19,5	19,5	25	27	33,5	38,5	45	53	68	78,5	95,5
A (mm)	82	82	100	120	120	158	158	158	255	255	255
H (mm)	38	38	43	50	54	73	79	86	132	140	154
CH (mm)	20	20	25	31	38	48	54	66	85	99	125

Pressure-Temperature Chart



Pressure Drop Chart

