

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Baureihe	Odace
Geräteanwendung	Alarm
Produkt- oder Komponententyp	Summer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Verpackungstyp	Paint cover
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Bemessungsstrom	16 AX
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	2 x 1,5 mm² für flexibel Kabel(n) 2 x 1,5 mm² für verseilt Kabel(n) 2 x 1,5 mm² für fest Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge	12 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Mechanikabdeckung PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: Gehäuse
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	46,8 mm
Einbautiefe	30,8 mm
Produktgewicht	0,058 kg
Geräuschpegel	75 dB
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	2006/95/EWG IEC 62080
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China