

# HC-STA-B32-HHFD-1STP29-EL-AL - 壳体

1424833

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424833>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B32，适用双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x Pg29，高度: 94 mm，电缆密封: 无，标准

## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1424833          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APB           |
| 产品关键代码     | AF7APB           |
| 目录页面       | 页码644 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626382388    |
| 单件重量（含包装）  | 438.1 g          |
| 单件重量（不含包装） | 438.1 g          |
| 原产地        | CN               |

# HC-STA-B32-HHFD-1STP29-EL-AL - 壳体

1424833

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424833>




## 技术数据

### 产品属性

|        |         |
|--------|---------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳  |
| 外壳类型   | 插头外壳    |
| 应用     | 标准      |
| 类型     | B32     |
| 出线口编号  | 1       |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg29 |
| 型号     | 高型设计    |
| 电缆出口   | 水平      |
| Pg螺钉连接 | 无       |

### 尺寸

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 82.5 mm                                                                             |
| 高度  | 94 mm                                                                               |
| 长度  | 94 mm                                                                               |

### 材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |

### 机械特性

|        |         |
|--------|---------|
| 机械参数   |         |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg29 |
| 锁紧类型   | 针脚      |

### 环境和真实条件

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 环境条件        |                                          |
| 保护等级        | IP66<br>IP67                             |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)<br>4X (UL 50e)<br>12 (UL 50e) |
| 冲击强度        | IK09                                     |
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 125 °C                        |

# HC-STA-B32-HHFD-1STP29-EL-AL - 壳体


1424833

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424833>



## 图纸

尺寸图



尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424833>

**DNV**  
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**  
认证ID: E255026

**UL认证**  
认证ID: E255026

**cULus认证**

# HC-STA-B32-HHFD-1STP29-EL-AL - 壳体



1424833

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424833>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-STA-B32-HHFD-1STP29-EL-AL - 壳体



1424833

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424833>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

### China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

### EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)