

# Fiche technique du produit

Spécifications



## STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple

CCTDD20001

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamme de produit              | Acti9                                   |
| Nom du produit                | Acti9 STD                               |
| Type de produit ou équipement | Variateur contrôle à distance           |
| Nom de l'appareil             | STD                                     |
| Compatibilité produit         | Régulateurs de puissance conçus         |
| Fonction disponible           | Détection automatique du type de charge |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application de l'appareil      | Bâtiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de charge                 | 230 V CA lampe halogène: 40...400 W<br>230 V CA lampe à incandescence: 40...400 W<br>lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 40...400 W<br>moteur: 40...200 W<br>lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel: 40...400 W<br>lampe halogène basse tension avec transformateur toroïdal: 40...300 W |
| Type de commande               | Contrôle local: bouton poussoir<br>Contrôle à distance: bouton poussoir                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance consommée en VA      | 0,8 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pertes thermiques              | 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA +/- 10 % à 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de protection             | Protection électronique contre la surcharge<br>Protection électronique contre la surtempérature<br>Protection électronique contre les surtensions<br>Fusible thermique à déclenchement simple                                                                                                                                               |
| Support de montage             | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pas de 9 mm                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auxiliaires connectés          | 25 boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance : < 50 m<br>5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance : < 50 m                                                                                                                                                                    |
| Mode de raccordement           | Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm² haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur                        | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                        | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                     | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit               | 80 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP20 |
|------------------------|------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | EN 60669-2-1                                                                        |
| Règlement Européen                             | 73/23/CEE - directive basse tension<br>89/336/CEE - compatibilité électromagnétique |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...70 °C                                                                           |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | 0...60 °C                                                                           |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,700 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 136,000 g |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 19,600 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,200 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 41,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,652 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

| Matières et Substances        |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Longer

| Prolongation de vie |     |
|---------------------|-----|
| Réparation          | Non |

### Use Again

| Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| Reprise                | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Label DEEE             | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |