

Informazione prodotto

13 46 165

Spelacavi

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Multifunzionale - taglio e spelatura con un'unica pinza
- Per spelare ed eliminare rapidamente la guaina di linee a sezione tonda e cavi per ambienti umidi (ad es. cavo NYM)
- Accesso facilitato soprattutto a scatole sotto intonaco grazie alla testa dalla forma affusolata e al tagliaguaina con angolazione ottimale
- Spelatura facile e senza danneggiamento del cavo, grazie al tagliente circolare con limite di profondità
- Uso universale: fori spelacavi di precisione per conduttori 0,75 - 1,5 e 2,5 mm²
- Con tagliente laterale per tranciare conduttori, fili, piccole viti e chiodi
- Tutti i taglienti ulteriormente temperati ad induzione con durezza di circa 61 HRC: per usura limitata
- Più leggera del 30% rispetto ad altre pinze simili
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Art. No.	13 46 165
EAN	4003773079699
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	210 g
Dimensioni	165 x 57 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,2
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,2
Valori di sguainatura (diametro)	8 – 13 mm
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
collaudato VDE	sì

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

