


ML-150-M



端子間ピッチ8.45mm

RoHS 指令に関するご案内

仕様

定格	380V-35A
絶縁抵抗	DC500V、600MΩ 以上
耐電圧	AC2500V (1 分間)
極数 (P)	1～12
主絶縁材	P.P. (UL94V-0)
使用可能電線範囲	単線：φ1.0mm～φ2.6mm、撚線：0.75mm ² ～3.5mm ²
端子ネジ	M3 (押さえ込み用ネジ)
本体色	GY (グレー)
使用上の注意	①12P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。②1Pは取付孔がありません。

注意事項

[PDF](#) ネジ式端子台注意事項


[PDF](#) 一般注意事項

発注型番	ML-150-M-[極数]
ご注文例	ML-150-M-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2003/11/18 [PDF](#) 結合シャフト、六角ナット、締付ビスの表面処理

寸法図



寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	6.80	-	4	32.15	16.90	7	57.50	42.25	10	82.85	67.60
2	15.25	-	5	40.60	25.35	8	65.95	50.70	11	91.30	76.05
3	23.70	8.45	6	49.05	33.80	9	74.40	59.15	12	99.75	84.50