

Pour fluide réfrigérants


Filtre à aspiration verticale

RoHS

- **Compatible avec les raccords filetés**
- **Léger : 2.5 kg**
Corps en aluminium
- **Pression d'utilisation : -100 à 0 kPa**
- **Filtration nominale : 149 μm (100 mailles)**
- **Le manomètre de vide peut être utilisé pour gérer l'obstruction.**



Exemple d'applications



FHIAF-10-M149G



18-EU701-FR

FHIAF-10-M149G

Caractéristiques techniques

Modèle		FHIAF-10-M149G
Fluide		Réfrigérant
Pression d'utilisation [kPa]*2		-100 à 0
Températures ambiante et du fluide [°C]		5 à 60
Filtration [µm]		149 (100 mailles)
Matériaux au contact du fluide	Pièces métalliques	Acier carbone, alliage d'aluminium, acier inoxydable, laiton
	Pièces en résine	FKM, adhésifs époxy
Raccordement		Raccord fileté
Masse [kg]		2.5
Accessoires*3		Manomètre de vide : GZ46-K-02 Bouchon à tête hexagonale
Réf. de la cartouche de rechange		EM201H-149N

*1 Les fluides pouvant entraîner une corrosion, une détérioration ou un gonflement des matériaux du produit ne peuvent pas être utilisés. Assurez-vous de vérifier la compatibilité entre le fluide et les matériaux des pièces humides avant utilisation.


*2 Ce filtre ne peut pas être utilisé avec une pression positive.

*3 Les accessoires sont livrés avec le produit mais ne sont pas assemblés. Le montage du produit est la charge du client.

* Avant utilisation, assurez-vous de purger le filtre.

* Concernant ce produit, à moins que stipulé autrement par un contrat ou un accord séparé dans les caractéristiques du produit, les consignes de sécurité spécifiées dans le catalogue s'appliquent. Veuillez contacter votre agence locale SMC pour plus de détails.

Dimensions



SMC Corporation

SMC CORPORATION
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362
SMC CORPORATION All Rights Reserved

European Marketing Centre (EMC)

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Tel: +34 945-184 100 Fax: +34 945-184 124
URL <http://www.smc.eu>