
**FAG****X-life****22216-E1-XL-K-C3**

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222...-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	K	conique, cone 1:12
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
dispositif de lubrification	Norme	Norme

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
D	140 mm	Diamètre extérieur
B	33 mm	Largeur
C _r	250.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	270.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	34.500 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.200 1/min	vitesse limite
n _{gr}	3.550 1/min	Vitesse de base
≈m	2,034 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	91 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
d a max	94 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
D a max	129 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r a max	2 mm	Rayon de gorge maximum
d b min	85 mm	Diamètre de cavité minimum du manchon
B a min	12 mm	Largeur de cavité minimum du manchon

Dimensions

r min	2 mm	Dimension minimum de chanfrein
D 1	126,8 mm	Alésage bague extérieure
d 2	94,9 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d s	3,2 mm	Diamètre trou de lubrification
n s	6,5 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,22	Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y 1	3,14	Facteur de charge dynamique axiale
Y 2	4,67	Facteur de charge dynamique axiale
Y 0	3,07	Facteur de sécurité statique

information additionnelle

H316	Manchon de serrage
AH316	Manchon de démontage



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique