


TS502A



Sonde de température à boulonner avec câble

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-20...115 °C	-4...239 °F
-------------------	--------------	-------------

Application

Elément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage	Capteur de contact pour des corps solides

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-20...115 °C	-4...239 °F
Remarque sur l'étendue de mesure	étendue de mesure pour des applications non ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	

Exactitude / déviations

Précision	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----------	-----	-----------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	18 / 42
--------------------------------------	-----	---------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Marquage ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	 II 3G Ex ec IIC T4 Gc X	
MTTF	[Années]	14269,4

Données mécaniques

Poids	[g]	234,5
Boîtier		rectangulaire
Boîtier		capteur à boulonner
Dimensions	[mm]	10 x 18 x 48
Matières		inox 1.4571 (316Ti)

TS502A



Sonde de température à boulonner avec câble

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Remarques


Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, silicone

Raccordement



RD =
WH =

Couleurs des fils conducteurs :
rouge
blanc