


TME35-XL-N


Corps de roulement à bride

Palier applique TME..-XL-N

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
H	135 mm	Hauteur de bride
B_1	51,3 mm	Largeur totale du collier de blocage
U	31,3 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	800 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,33 kg	Poids

Cotes de montage

J	110 mm	Diamètre primitif (trous)
N	11,5 mm	Trou de fixation
Z	90 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	20,5 mm	Hauteur logement
A_1	10 mm	Épaisseur de bride
A_2	1 mm	Distance piste
B	37,7 mm	Largeur
S	2 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	1	Nombre de logements
	GG.ME07	Corps de palier
	GE35-XL-KTT-B	Désignation roulement
	KASK07	Couvercle de protection

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact