

VILEBO - giacca in pile

Descrizione	- 1 tasca sul petto con zip - 2 ampie tasche sul fondo con zip - apertura centrale con zip - giacca in pile in 100% poliestere riciclato PET - gomiti rinforzati - inserti reflex		
Manutenzione	Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; Non candeggiare; Si può asciugare in tamburo ad aria calda a bassa temperatura; non sopporta la stiratura; non lavare a secco;   ATTENZIONE: Non stirare sugli elementi reflex	Cod.prod.	V645-0-02 navy/nero/royal, V645-0-03 fango/nero/giallo, V645-0-04 antracite/nero/arancione, V645-0-05 nero/nero/giallo fluo, V645-0-06 antracite/nero
		Normative:	 
		Taglie:	S-4XL (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% poliestere	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	300±5% g/m ²	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ RESTRIZIONI DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	OEKOTEX	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	OEKOTEX	3,5 ≤pH≤ 9,5

EN ISO 13688:2013 5.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale (30°C)	ordito: - 0.6% trama: - 0.4%	±3 % (CAM± 5%)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (domestico : ISO 105- C06)	Solidità del colore al lavaggio (40°C) <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4 4-5 4 4 4-5 4	(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO 105-D01)	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4 -5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento <i>Scarico (secco)</i> <i>Scarico (umido)</i>	4-5 4-5	(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (EN ISO 105-B02)	Solidità del colore alla luce	5	(CAM) ≥5

CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER FORNITURE
DI ARTICOLI TESSILI
(CAM)_DURABILITA' E
CARATTERISTICHE
TECNICHE
(EN ISO 13938-2)

Tessuto : Metodo pneumatico per la 518 KPa
determinazione della resistenza e
della deformazione allo scoppio

(CAM) ≥200

CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER FORNITURE
DI ARTICOLI TESSILI
(CAM)_DURABILITA' E
CARATTERISTICHE
TECNICHE
(EN ISO 13938-2)

Cuciture : Metodo pneumatico per la 473 KPa
determinazione della resistenza e
della deformazione allo scoppio

(CAM) ≥200