

Artikel-Nr. : 1FL2102-2AG11-0MC0



Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Grunddaten des Motors

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Motorart | Permanentmagneterregter Synchronmotor |
| Motortyp | Low Inertia |
| Stillstands Drehmoment | 0,16 Nm |
| Stillstandsstrom | 0,81 A |
| Maximaldrehmoment | 0,56 Nm |
| Maximalstrom | 3,1 A |
| Maximaldrehzahl | 6.500 1/min |
| Rotorträgheitsmoment | 0,0170 kgcm ² |
| Gewicht | 0,5 kg |

Bemessungsdaten

SINAMICS S200, 1/3AC 200 ... 240 V

| | |
|----------------------|-------------|
| Bemessungsdrehzahl | 3.000 1/min |
| Bemessungsdrehmoment | 0,16 Nm |
| Bemessungsstrom | 0,8 A |
| Bemessungsleistung | 0,05 kW |

Gebersystem

Gebersystem Absolutewertgeber 21 bit Singleturn und 12 bit Multiturn

Anschluss des Motors

Anschlusstyp Hybridsteckverbinder aus Metall

Mechanische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Bauform gemäß Code I | IM B5 (IM V1,IM V3) |
| Schwinggrößenstufe | Stufe A |
| Achshöhe | 20 |
| Flanschgröße (AB) | 40,6 mm |
| Zentrierrand (N) | 30 mm |
| Lochkreis (M) | 46 mm |
| Anschraubloch (S) | 4,4 mm |
| Baulänge (LB) | 96,9 mm |
| Durchmesser der Welle (D) | 8 mm |
| Länge der Welle (E) | 25 mm |
| Diagonalmaß Flansch (P) | 54 mm |
| Wellenende | Glatte Welle |
| Farbe des Gehäuses | Anthrazit RAL 7016 |



Haltebremse

| | |
|-----------------------|--------------|
| Bemessungsspannung | 24 V DC 10 % |
| Bemessungsstrom | 0,25 A |
| Haltemoment M_{4Br} | 0,32 Nm |
| Öffnungszeit | 35 ms |
| Schließzeit | 10 ms |