

GAMME SPORTIVE MTS

MTS FIT

S3S SR FO HI CI ESD



DESCRIPTION

Installée dans le sud-ouest de la France depuis la création de la société en 1955, ANNIC SAS, plus connue sous le nom de MTS More Than Safety, est aujourd'hui l'une des principales marques européennes de chaussures de sécurité du portefeuille Honeywell. Une ligne sportive conçue exclusivement par MTS : le design et les couleurs uniques des modèles de la gamme sportive MTS allient recherche, esthétique, ergonomie et efficacité technologique. Résultat : un look performant et des matériaux high-tech, inspirés du sport de haut niveau. MTS Fit S3S est une chaussure de sécurité non métallique avec un embout composite et une semelle extérieure antidérapante classée SR et intègre les trois innovations Soft System® : le coussin «Air Impulse» au niveau du talon qui amortit les chocs, la « Flex Zone» pour un déroulé du pied libéré et le concept «Free Walk», pour des chaussures poids plume. Fabriqué en France et produit conformément à la norme ISO 9001 et ISO 14001.



MTS Fit

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour une utilisation en intérieure/extérieure
- Idéal pour : les sociétés de la logistique, de services, les entrepôts et le transport
- L'embout composite protège contre les risques de chocs et d'écrasement. Son strip en TPU intégré améliore le confort à la pliure du pied.
- Chaussure de sécurité non métallique flexible et légère, au design sportif et décontracté
- Renfort talon en TPU pour un soutien, résistant aux chocs et à l'abrasion et un confort accru.
- Doublure en Mesh 3D (maille) grande capacité d'absorption d'eau (garde le pied au sec) et désorption d'eau très rapide (évite la prolifération bactérienne). Intégrale effet chausson.
- Assemblage de la tige par soudage avec la technologie HF(high frequency), sans couture pour une durabilité accrue.
- Semelle extérieure en PU injecté double densité – améliore l'adhérence, ultralégère, résistante à l'huile, antidérapante, HI-CI et sans silicone pour répondre aux exigences de peinture de l'industrie automobile ; exempt de substances nocives pour le mouillage de la peinture
- Marquage ESD
- Bord passepoil sur tige, haute visibilité.
- Accessoire : Deux types de semelles certifiées selon la norme DGUV 112-191 : protège l'utilisateur de semelles orthopédiques sur le lieu de travail. Testé et certifié avec des semelles orthopédiques VAUPEL pour continuer à répondre aux exigences de la norme
- Accessoire : Système Insock Fitting modulaire à trois largeurs : standard, large ou étroit – augmente le confort de la chaussure



Propriétés antistatiques



Résistance antiperforation avec niveau PS



Absorption de l'énergie du talon



Semelle extérieure à crampons SR : Excellente résistance au glissement



Résistance aux hydrocarbures



Semelle isolant contre la chaleur, semelle isolant contre le froid



ESD : Certification de résistance électrostatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tige	Mesh 3D onDura Nilo Black, microfibre onSuede 1,7 mm, résistante à l'eau et respirante
Doublure	Intégrale Mesh 3D Artico® orange et microfibre On Micro Suede au talon, respirant et haute résistance à l'abrasion
Fermeture	Lacets élastiques plats
Embout	Embout résistant à un impact de 200 joules, Composite ultraléger et extra large, athermique et amagnétique
Semelle Antiperforation	Antiperforation, non métallique sur PROTECTOR DIAMOND, type PS
Première de propreté	Mousse PU thermoformée, charbon actif, ESD, amovible, antibactérienne, anatomique, antistatique, TITAN
Semelle	PU 2D concept exclusif SOFT SYSTEM®, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
Modèle de semelle	Polyvalent, antidérapant conforme à la norme SR
Poids (une chaussure)	Environ 650 g
Couleurs	Noir Rouge
Tailles	35-50 (3-15UK)
Norme	EN ISO 20345:2022, S3S SR FO HI CI ESD
Style	Chaussures basses

INFORMATIONS DE COMMANDE

DESCRIPTION	RÉF. DANS SAP	RÉF. DANS ECHINOPS	TAILLE
MTS Fit	6270616	4585003	35-50

Pour plus de informations

sps.honeywell.com

Pour plus de informations sur les innovations et les brevets

hsmpats.com

MTS BY HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288
Villepinte 95958 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

ANNIC S.A.S.

1 rue des Usines
82250 Laguerpie – France
Tél. : +33 (0) 563 302 101
Fax : +33 (0) 563 314 018
Email : contact@mts-morethansafety.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l'Europe)

Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)

Email : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

MTS BY HONEYWELL ITALIA

Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1
20090 Assago (MI) Italia
Tel: +39 02 89224280
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

MTS BY HONEYWELL IBERICA SA

Viale Calle María de Portugal 3-5,
Parque Empresarial Levitt,
Edificio 3, Sanchinarro
28050 Madrid
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

