

UK 16 - 直通式接线端子

3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 76 A，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，横截面: 0.5 mm² - 16 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 灰色

商业数据

订货号	3006014
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1211
产品关键代码	BE1211
GTIN	4017918091286
单件重量（含包装）	20.315 g
单件重量（不含包装）	20.315 g
原产地	DE

UK 16 - 直通式接线端子

3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>



技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
产品系列	UK
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	0 W

连接数据

每层的连接数量	2
---------	---

层 1 上 1 下 1

螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	11 mm
塞规	B6
连接符合标准	IEC / EN
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 10 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 6 mm²
标称电流	76 A
额定电压	800 V
连接符合标准	UL
横截面 AWG	24 ... 6 (按IEC标准修订)
标称电流	65 A
额定电压	600 V
连接符合标准	CSA
横截面 AWG	24 ... 6 (按IEC标准修订)

UK 16 - 直通式接线端子



3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>

标称电流	80 A
额定电压	600 V

尺寸

宽度	10.2 mm
端板宽度	1.5 mm
高度	42.5 mm
NS 32深度	59 mm
NS 35/7,5深度	54 mm
NS 35/15深度	61.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 10 mm ²	1.2 kA
短时耐受电流 16 mm ²	1.92 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

UK 16 - 直通式接线端子



3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	10 mm ² / 2 kg
	16 mm ² / 2.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC / EN
	UL
	CSA

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 16 - 直通式接线端子

3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>



图纸

电路图



UK 16 - 直通式接线端子

3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	80 A	24 - 6	-

 EAC 认证ID: EACKZ 08593				
---	--	--	--	--

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	600 V	65 A	24 - 6	-
使用组 C				
	600 V	65 A	24 - 6	-

 ClassNK 认证ID: 09 ME 142				
---	--	--	--	--

 DNV 认证ID: TAE00001CT				
--	--	--	--	--

UK 16 - 直通式接线端子

3006014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 16 - 直通式接线端子

3006014
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006014>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn