




Fiche technique
Sonde thermocouple
K430-500-2-11



Référence :

K430-500-2-11

Description du produit :

Thermocouple K chemisé inconel 600 - Ø3 mm 500 mm - connecteur M12 thermocouple M12 à broches compensées, surmoulé en polypropylène

Détail du produit :

Thermocouple K chemisé inconel 600 - Ø3 mm 500 mm - connecteur M12 thermocouple M12 à broches compensées, surmoulé en polypropylène, température maximale d'utilisation 1000°C

Accessoire indispensable :

Rallonge compensée M12 PROSENSOR (ref : RALLPP3-K)

SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type de thermocouple :	K
Longueur de la sonde :	500mm
Diamètre de la sonde :	3mm
Température minimum détectée :	-200°C
Température maximum détectée :	+1000°C
Type de raccordement :	Connecteur M12 compensé
Matériau de la sonde :	Inconel 600




Sonde thermocouple

MI cable with compensating connector M12

OPTIONS

Other length, other thermocouple on request
- Compression fitting

WATERPROOF



Probe : thermocouple K or J DIN 584 class 1

Protective sheath : MI cable inconel 600 (type K) or stainless steel 316 L (type J)

Output : M12 thermocouple connector with pin compensating, polypropylene overmolding

Operating temperature : type K : -200 to +1100 °C

type J : -40 to +750 °C


Ref.			"Ød"		"Lu"	-2-M11
Type J	J1	1,5 mm	15	250 mm	250	
Type K	K4	2 mm	20	500 mm	500	
		3 mm	30	1000 mm	1000	
		4,5 mm	45	3000 mm	3000	
		6 mm	60			

Compensating Extension cable

with M12 female connector

OPTIONS

-Other length, other on request



Cable : PVC/PVC, length 3 meters

Output : One side bare wires other side female compensating M12

Operating temperature : -50 à +105 °C

Ref. RALLPP3-

Type J	J
Type K	K