




Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2



- 1 Orifice de fuite
- 2 Chanfrein pour l'étanchéité



Application	
Version	avec orifice de fuite, pour tubes, DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Tenue en pression [bar]	40
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	365
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces