



# TSP-1PAG10506MZ

TSP

TEMPERATURSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen

### Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
TSP-1PAG10506MZ	6042940

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/TSP](http://www.sick.com/TSP)

### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

<b>Messbereich</b>	-30 °C +130 °C
<b>Ausgangssignal</b>	Pt100, 2-Leiter

#### Mechanik/Elektrik

<b>Prozessanschluss</b>	Gewinde G ¼ B
<b>Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers</b>	50 mm / 6 mm
<b>Medienberührende Werkstoffe</b>	Edelstahl 1.4305
<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl 1.4305
<b>Messstrom</b>	0,3 mA ... 1 mA
<b>Elektrische Sicherheit</b>	Schutzklasse: III, Isolationsspannung: 500 V AC
<b>RoHS-Zertifikat</b>	✓
<b>Gewicht</b>	Ca. 30 g (je nach Ausführung)

#### Performance

<b>Genauigkeit des Messelements</b>	Klasse B nach IEC 60751
<b>Ansprechzeit</b>	Ansprechzeit $t_{50}$ : ≤ 2,5 s <sup>1)</sup> Ansprechzeit $t_{90}$ : ≤ 6 s <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Abhängig von der Sensorkonfiguration, nach IEC 60751.

#### Umgebungsdaten

<b>Umgebungstemperatur</b>	-40 °C ... +100 °C <sup>1)</sup>
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	-40 °C ... +85 °C
<b>Schockfestigkeit nach IEC 60751</b>	500 g
<b>Vibrationsfestigkeit nach IEC 60751</b>	3 g


<sup>1)</sup> Aufgrund der kurzen Baulänge besteht die Möglichkeit, dass die Temperatur am Stecker auf unzulässig hohe Werte steigt. Dies muss bei der Ausführung der Messstelle und der Auswahl einer geeigneten Anschlussleitung unbedingt berücksichtigt werden.

#### Klassifikationen

<b>ECl@ss 5.0</b>	27200208
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27200208
<b>ECl@ss 6.0</b>	27200208


<b>ECl@ss 6.2</b>	27200208
<b>ECl@ss 7.0</b>	27200208
<b>ECl@ss 8.0</b>	27200208
<b>ECl@ss 8.1</b>	27200208
<b>ECl@ss 9.0</b>	27200208
<b>ECl@ss 10.0</b>	27200208
<b>ECl@ss 11.0</b>	27200208
<b>ETIM 5.0</b>	EC002994
<b>ETIM 6.0</b>	EC002994
<b>ETIM 7.0</b>	EC002994
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41112211

**Maßzeichnung** (Maße in mm)



**Anschlussart**

Rundsteckverbinder M12 x 1, Ausgangssignal Pt100/Pt1000



## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)