

## Han B Hood Coupler HC 2 Levers M32 Top



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 30 024 0737                                                                |
| 规格     | Han B Hood Coupler HC 2 Levers M32 Top                                        |
| 浩亨电子目录 | <a href="https://harting.com/19300240737">https://harting.com/19300240737</a> |

### 标识

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 类别      | 上壳/底座              |
| 上壳/底座系列 | Han <sup>®</sup> B |
| 上壳/底座类型 | 飞线底座               |
| 型       | 高结构                |

### 版本

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 尺寸                         | 24 B            |
| 版本                         | 顶出线             |
| 电缆入口数量                     | 1               |
| 出线孔                        | 1x M32          |
| 锁定类型                       | 双锁扣             |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | 有               |
| 应用领域                       | 用于工业连接器的标准上壳/底座 |

### 技术参数

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明             | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 插拔次数                  | ≥500                   |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP65                   |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12          |



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 材料 (上壳/底座)            | 压铸铝                                                       |
| 表面 (上壳/底座)            | 粉末涂层                                                      |
| 颜色 (上壳/底座)            | RAL 7037 (土灰)                                             |
| 材料(密封件)               | NBR                                                       |
| 材料 (锁扣)               | 聚碳酸酯 (PC)<br>不锈钢                                          |
| 颜色 (锁扣)               | RAL 7037 (土灰)                                             |
| 材料阻燃性等级 (锁扣) 符合 UL 94 | V-0                                                       |
| RoHS                  | 符合                                                        |
| ELV 状态                | 符合                                                        |
| China RoHS            | e                                                         |
| REACH 附件 XVII 物质      | 不包含                                                       |
| REACH 附件 XIV 物质       | 不包含                                                       |
| REACH SVHC 物质         | 有                                                         |
| REACH SVHC 物质         | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP 编号          | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| 加州 65 号提案物质           | 有                                                         |
| 加州 65 号提案物质           | 镍<br>镉                                                    |
| 铁路车辆防火                | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| 包含危险等级的要求集            | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

## 规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | CE<br>DNV GL                                               |

## 商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 包装尺寸    | 1                  |
| 净重      | 290 g              |
| 原产国     | 德国                 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099           |
| GTIN    | 5713140127043      |
| eCl@ss  | 27440202 长方形连接器的外壳 |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM        | EC000437 |
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |