

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2300 PLUS - Model 132

Combinaison de protection légère et antistatique, offrant une barrière moyenne contre divers produits chimiques inorganiques.

- **Protection spécialisée** : Avec une barrière en polyéthylène et une couche intérieure en non-tissé bi-composant, la combinaison de protection chimique AlphaTec® 2300 PLUS Stitched & Taped - Model 132 protège contre divers produits chimiques inorganiques* (y compris les acides et les bases), tout en restant durable, légère et flexible.
- **Visibilité accrue** : Sa couleur jaune lui permet de rester très visible, pour une protection personnelle remarquée et une meilleure sécurité sur le lieu de travail.
- **Caractéristiques améliorées** : Cette combinaison de protection AlphaTec® comprend également un passe-pouce, une cagoule adaptée aux respirateurs et un rabat zippé sécurisé avec fermeture par bande autocollante, ainsi que des coutures intérieures surpiquées, pour une plus grande solidité
- **Capacités antistatiques certifiées** : Il est testé conformément aux normes antistatiques EN 1149-5.

*Protection CE de catégorie III, type 3/4/5



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Agriculture
- Transformation des aliments

Applications

- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Inspection de produits
- Mélange ou chargement de produits chimiques
- Nettoyage de sites et de machines

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière de protection** : Résistance aux produits chimiques liquides inorganiques (acides, bases)
- **Polyéthylène, conception à double couche** : pour une sécurité et une durabilité en toute légèreté
- **Couleur jaune vif** : Haute visibilité, pour une meilleure sécurité sur le lieu de travail

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Jaune
Pays d'origine	Chine, Sri Lanka
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Polyéthylène sur membrane non tissée bimatériau polyéthylène/polypropylène
Référence du produit	2300 PLUS - Modèle 132
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	Y23T132

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable, passe-pouces. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

