

产品参数表

规格



TeSys Deca 浪涌抑制模块 (适用于 D09...D38 (3P)及DT20...DT40), RC 型, 24...48 V AC

LAD4RCE

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LAD4
产品类型	线圈浪涌抑制模块
适用范围	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

补充信息

安装位置	侧面
安装类型	卡扣锁紧
浪涌抑制技术	RC电路
控制回路电压 [Uc]	24...48 V AC
最大峰值电压	3 Uc
净重	0.012 kg

环境

符合标准	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
产品认证	UL CSA
IP 保护等级	IP2X 符合 IEC 60529
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.500 cm
Package 1 Width	8.000 cm
Package 1 Length	4.000 cm
Package 1 Weight	14.000 g
Unit Type of Package 2	S01

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用产品的适用性或可靠性

Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	1.185 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2240
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	39.860 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	合规
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件	无需具体的回收操作
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No