

## 特点

- 获得专利的快速更换模具系统、易于安装和拆卸
- 模具更换不需要工具
- 左手和右手操作
- 模制塑料存储箱、用于安全运输和存储

## RS Pro 0.1mm<sup>2</sup> 工具、1 μ m 至 10mm<sup>2</sup> μ m

RS 号: 828-0232



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

由深受 RS Pro 品牌提供的此快速释放棘齿作用压接工具设计用于将各种接线端子压接到合适的电线和电缆上。压接工具具有可更换模具、设计用于处理不同尺寸的接线端子、特别适用于生产作业和维护应用。不同的压接尺寸均采用颜色编码、更易于使用。

## 一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	绝缘接线端子
可调棘齿	是的
应用	这种多用途且可靠 Terminal 这些 RS Pro Terminal 压接钳可用于：原型设计、电子产品、工程、测试和测量

## 机械规格

总长度	254mm
-----	-------

## 认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------



	CONNECTOR TYPE	APPLICATION	QTY	MATERIAL
1	Die For Insulated Terminal	AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm <sup>2</sup>	1 Set	AISI-4140 Treatment: Finished with heat treatment Surface Treatment: Zinc phosphate
2	Die For Non-Insulated Terminal	AWG 20-16/16-14/12-10/8 DIN 0.5-1.5 / 1.5-2.5 / 4-6 / 10 mm <sup>2</sup>	1 Set	
3	Die For Open Barrel Terminal	AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm <sup>2</sup>	1 Set	
4	Die For Open Barrel Terminal	AWG 26-24/24-22/22-18 DIN 0.1-0.25/0.25-0.5/0.5-1.0 mm <sup>2</sup>	1 Set	
5	Die For Open Barrel Terminal & D-Sub, V3.5	AWG 14 / 22 / 8-6 DIN 2.5 / 0.5 / 8-10 mm <sup>2</sup>	1 Set	
6	Die For Spark Plug Connector	AWG 17 1mm <sup>2</sup>	1 Set	
7	10" Quick Change Ratchet Crimper		1 Pc	Carbon Steel (body)

