

Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 12 modules de 18mm



A9XPH412W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.131 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne jeu de barres
Mode d'installation	Horizontal
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	12
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-2

Complémentaires

Nombre de voies	3 voies N + 3 P
Type de distribution	N L1 L2 L3
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 3P + N 1 x 4P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	72 mm
Marquage	N L1 L2 L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à CEI 61439-2
Emplacement de montage	Haut ou bas sur borne du type à cage Haut ou bas sur borne double
Pas de 9 mm	24
Largeur	220 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité de gamme	Acti9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi9 C60
------------------------	--

Environnement

Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,900 cm
Largeur de l'emballage 1	2,200 cm
Longueur de l'emballage 1	21,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	129,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	6,200 cm
Largeur de l'emballage 2	9,100 cm
Longueur de l'emballage 2	24,800 cm
Poids de l'emballage 2	702,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,860 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	1 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Checked &
repacked by

