




Pièce en T

T-ADAPT G1 DN25



- 1 G1 Taraudage Aseptoflex Vario
- 2 zone d'étanchéité
- 3 Orifice de fuite



EC 1935/2004 FCM FDA

Application		
Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	40 bar	4 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	385
Matières en contact avec le fluide	boîtier: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	pièce en T DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Etanchéité	joint	
Accessoires		
Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054	
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	

E33250



Pièce en T

T-ADAPT G1 DN25

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces