



NUMBER 917251

METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV.3/93



VIEW A
(SCALE:1:1)

△6	△4	917251-5
△6	△3	917251-3
△6	△2	917251-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO)

注記

△材料

- ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
- コンタクト: 銅合金
- リテンションレグ: 銅合金
- △2めっき(コンタクト接触部): ニッケル下地の上に 0.38μMIN 金めっき
- △3めっき(コンタクト接触部): ニッケル下地の上に 0.76μMIN 金めっき
- △4めっき(コンタクト全面): ニッケル下地の上に 2.0 μMIN スズめっき
- △5めっき(リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地の上に半田めっき
- △6めっき: リテンションレグとコンタクト半田付け部: ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES

- △1 MATERIAL
HOUSING: GLASS FIELD POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2 FINISH (CONTACT AREA): 0.38μMIN GOLD PLATED OVER NICKEL
- △3 FINISH (CONTACT AREA): 0.76μMIN GOLD PLATING OVER NICKEL
- △4 FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μMIN TIN PLATING OVER NICKEL
- △5 FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN-LEAD PLATING
- △6 FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

						Copyright ©1994年 日本エー・エム・ピー株式会社	Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	 Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan
C1	REVISED	ECR-07-013273	T.S.D.H.	1/30/97 26017	金線電線断面図(WIRE RANGE)	絶縁外径(INSULATION DIA.)	名称(NAME)	ダイナミック D-3400 20P (H) ヘッダーアセンブリ DYNAMIC D-3400 20P (H) HDR ASS'Y
C	REVISED	(FJD0-0039-03)	T.S.S.M.	2/JUN/03	mm?(AWG -)	mmφ	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	100μF : ±0.3 100kΩ : ±0.4 30kΩA100kΩ : ±0.45 角 度 : ±3°
B	REVISED	(FJD0-0114-03)	T.S.S.M.	25 APR/03	材料(MATERIAL) 注記参照	仕上(FINISH) 注記参照	公差(SCALE)	A3
A	REVISED	(FJ00-3780-95)	NM.Y.I.	13/DEC/95	SEE NOTES	SEE NOTES	REV.	J
O	RELEASED	(FJ00-1066-94)	KI.S.M.	2/16/95	DR. 16/FEB/95 K.IKEDA	DE. 16/FEB/95 K.IKEDA	REV.	C-917251
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 16/FEB/95 S.MANABE	APP. 16/FEB/95 S.MANABE	SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面