


JUMO Quantrol

Vysoce výkonný kompaktní regulátor




Perfektní regulace


- Jednoduché a přehledné ovládání pomocí tlačítek na přední straně nebo pomocí setup programu pro PC a USB rozhraní (bez nutnosti připojeného napájecího napětí)
- Volně konfigurovatelný analogový vstup pro odporové teploměry, termočlánky nebo unifikované signály
- Až pět spínaných výstupů
- Časovač a rampová funkce ve standardní výbavě
- Sériové rozhraní RS485 (Modbus RTU)
- Schválení cULus




Rozměry



LC 300, typ 702034



LC 200, typ 702032



LC 100, typ 702031

Krátký popis

V automatizační technice jsou často používány regulátory, pro které je vlastní použití "over-engineered". Kompaktní přístroje z nové řady regulátorů JUMO Quantrol jsou v takovém případě ideální volbou, a to díky svým spolehlivým základním funkcím a jednoduché obsluze.

Technické údaje

JUMO Quantrol, typ 702030

Rozměry	LC 100: 48 mm x 48 mm x 95 mm LC 300: 96 mm x 96 mm x 80 mm LC 200: 48 mm x 96 mm x 80 mm
Typy regulace	Dvoupolohová, třípolohová a spojitá regulace
Vstupy	1 konfigurovatelný analogový vstup pro termočlánek, odporové teploměry a unifikované signály; 1 binární vstup
Výstupy	1 reléový výstup jako standard, volitelně lze rozšířit až na 5 výstupů
Napájecí napětí	Volitelně 110 ... 240 V AC 20 ... 30 V AC/DC
Rozhraní	RS485 (Modbus RTU), setup rozhraní
Schválení	cULus
Integrované funkce	Časovač, rampová funkce, nahřívací křivka
Oblasti aplikace	Výroba strojů a zařízení, balicí stroje a formy pro tepelné zpracování, laboratorní technika, regulace teploty a sušící procesy, hořákové pece, zkušební komory