



WL9-3N1162

W9

小型光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
WL9-3N1162	1049068

其他设备规格和配件 → www.sick.com/W9

图片可能存在偏差



详细技术参数

产品特点

传感器原理/ 检测原理	镜反射式光电传感器, 自动对准
尺寸(宽 x 高 x 深)	12.2 mm x 50 mm x 23.6 mm
外壳形状 (光束出口)	方形
孔型	M3
最大开关距离	0 m ... 0.4 m ¹⁾
感应距离	0 m ... 0.3 m ¹⁾
光源种类	可见红光
光源	PinPoint-LED ²⁾
光点尺寸 (距离)	Ø 2 mm (35 mm)
轴长	650 nm
设置	单示教按键
特殊应用	检测小型物体

¹⁾ 反射器 PL80A.

²⁾ 平均使用寿命: 100,000 小时, T_U = +25 °C.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
残余纹波	< 5 V _{ss} ²⁾
电流消耗	30 mA ³⁾
开关量输出	NPN ⁴⁾
开关功能	补偿量
开关类型	明/暗切换 ⁴⁾
输出电流 I _{max.}	≤ 100 mA ⁵⁾
响应时间	< 0.5 ms ⁶⁾
开关频率	1,000 Hz ⁷⁾
连接类型	电缆 4针, 2 m ⁸⁾
导线材料	PVC
导线横截面	0.14 mm ²
保护电路	A ⁹⁾ B ¹⁰⁾ C ¹¹⁾
防护等级	III
重量	80 g
偏光滤镜	✓
外壳材料	塑料, VISTAL®
材料、光学元件	塑料, PMMA
外壳防护等级	IP66 IP67 IP69K
特殊规格	聚焦光路
运行环境温度	-40 °C ... +60 °C
存储环境温度	-40 °C ... +75 °C
UL 文件编号	NRKH.E181493

¹⁾ 短路保护的电网环境下的临界值：最大 8 A.²⁾ 不得超过或低于 U_V公差.³⁾ 无负荷.⁴⁾ Q = 亮通开关.⁵⁾ TU 超过 50 °C 时，允许 I_{max} 的最大负载电流= 50 mA 允许.⁶⁾ 信号传输时间（电阻负载时）.⁷⁾ 亮暗对比度为 1:1 时.⁸⁾ 低于 0°C 时导线不能发生形变.⁹⁾ A = U_V 接口（已采取反极性保护措施）.¹⁰⁾ B = 具有反极性保护的输入端和输出端.¹¹⁾ C = 抑制干扰脉冲.


分类

ECl@ss 5.0	27270902
ECl@ss 5.1.4	27270902
ECl@ss 6.0	27270902
ECl@ss 6.2	27270902

ECl@ss 7.0	27270902
ECl@ss 8.0	27270902
ECl@ss 8.1	27270902
ECl@ss 9.0	27270902
ECl@ss 10.0	27270902
ECl@ss 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

接线图


Cd-094



特征曲线

WL9-3, 红光, 0.4 m

Function reserve




① 反射器 PL80A

② 反射器 PL40A

③ 反光膜 REF-IRF-56


光点尺寸

WL9-3, 红光, 0.4 m




触发感应距离图表

WL9-3, 红光, 0.4 m



可调性


单示教键



- ③ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
- ④ 绿色 LED 指示灯: 状态指示灯
- ⑧ 示教按键

尺寸图 (尺寸单位: mm)

WL9-3, WSE9-3



- ① 发射器和接收器的光轴中心
- ② 贯通孔 M3 (\varnothing 3.1 mm)
- ③ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
- ④ 绿色 LED 指示灯: 状态指示灯
- ⑤ 电缆或插头
- ⑥ 插头, M8, 4 针
- ⑦ 插头, M12, 4 针

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/W9

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	安装支架, 钢制、镀锌, 含安装材料	BEF-WN-W9-2	2022855
反射器			
	直角, 可旋紧, 40 mm x 60 mm, PMMA/ABS, 可旋紧, 2 孔固定	PL40A	1012720
插头和电缆			
	A 头: 插头, M8, 4 针, 直头 B 头: - 电缆: 无屏蔽	STE-0804-G	6037323
	A 头: 插头, M12, 4 针, 直头 B 头: - 电缆: 无屏蔽	STE-1204-G	6009932
	A 头: 插座, M8, 4 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 5 m	YF8U14-050VA3XLEAX	2095889

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com