

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



2 类电涌保护器，用于保护 4 线制供电系统（L1、L2、L3、PEN），带连接器锁扣和浮地遥信触点。

优势

- 广泛应用于各种场合范围，质量有保证
- 具有1 HP（水平针距）的行业标准总宽度，可通过桥接件快速安装
- “热”插拔模块，可轻松进行测试和绝缘测量
- 不同的额定电压，应用范围极广
- 模块化程度高，可为每个应用提供个性化解决方案

商业数据

订货号	2921080
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	CL1322
产品关键代码	CL1322
目录页面	页码49 (C-6-2015)
GTIN	4046356280099
单件重量（含包装）	480.1 g
单件重量（不含包装）	480.1 g
原产地	DE

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

技术数据

产品属性

产品类型	电涌保护器
产品系列	VALVETRAB MS
IEC 类别	II
	T2
EN类型	T2
IEC 电源系统	TN-C
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
电涌保护故障报警	可视状态指示窗口和远程遥信报警触点

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
------------	---------------

指示器/远程信号发送

连接名称	远程遥信报警触点
切换功能	转换触点
标称工作电压	5 V AC ... 250 V AC
	30 V DC
操作电流	5 mA AC ... 1.5 A AC
	1 A DC

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M5
紧固扭矩	3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²)
	4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
剥线长度	16 mm
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 25 mm²
刚性导线横截面	1.5 mm² ... 35 mm²
可连接导向横截面 AWG	15 ... 2
连接方式	叉形电缆端头
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²

远程遥信报警触点

连接方式	采用COMBICON直插式/螺钉连接
螺纹	M2
紧固扭矩	0.25 Nm
剥线长度	7 mm
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器




2921080

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16

尺寸

尺寸图	
宽度	53.4 mm
高度	98.7 mm
深度	77.5 mm (7.5 mm (含DIN导轨))
水平针距	3 分区

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA 6.6/PBT
材料组	I
外壳材料	PA 6.6 PBT

保护电路

保护通道	L-PEN
动作方向	3L-PEN
额定电压 U_N	240/415 V AC (TN-C)
额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
最大持续电压 U_c	385 V AC
额定负载电流 I_L	80 A
残流 I_{PE}	$\leq 1800 \mu A$
待机功耗 P_C	$\leq 690 mVA$
标称放电电流 I_n (8/20) μs	40 kA
最大放电电流 I_{max} (8/20) μs	80 kA
冲击放电电流 (10/350) μs ，充电	1.25 As
冲击放电电流 (10/350) μs ，比能	1.56 kJ/ Ω
冲击放电电流 (10/350) μs ，峰值 I_{imp}	2.5 kA
总放电电流 I_{total} (8/20) μs	200 kA
总放电电流 I_{total} (10/350) μs	7.5 kA
额定短路电流 I_{SCCR}	25 kA
电压保护水平 U_p	$\leq 2 kV$
残压 U_{res}	$\leq 2 kV$ (I_n 时) $\leq 1.3 kV$ (10 kA时) $\leq 1.2 kV$ (5 kA时)

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

	≤ 1.15 kV (3 kA时)
U _T 下的TOV动作	480 V AC (5 秒 / 耐受模式)
	457 V AC (120 分钟 / 耐受模式)
响应时间t _A	≤ 25 ns
最大备用保险丝，带有V型连接线	80 A (gG - 16 mm ²)
最大备用保险丝，带有支线接线	250 A (gG)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 80 °C
海拔	≤ 2000 m (amsl)
允许湿度 (运行)	5 % ... 95 %
冲击力 (运行)	30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X, ±Y, ±Z)
振动 (操作)	7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)

认证

UL规格

最大持续工作电压MCOV (L-L)	385 V AC
最大持续工作电压MCOV (L-G)	385 V AC
额定放电电流 I _n (L-L)	20 kA
额定放电电流 I _n (L-G)	20 kA
保护通道	L-L
	L-G
额定电压	240 V AC
电源分配系统	Delta
额定频率	50/60 Hz
实测限制电压 MLV (L-L)	3860 V
实测限制电压 MLV (L-G)	2710 V
SPD型号	4CA

UL指示器/遥信

工作电压	125 V AC
交流工作电流	1 A AC

UL连接数据

紧固扭矩	30 lb _F ·in.
可连接导向横截面 AWG	10 ... 2

标准和规范

标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011
标准/规格	EN 61643-11

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

注意事项	2012
------	------

安装

安装类型	DIN导轨： 35 mm
------	--------------

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器


2921080

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>




图纸

尺寸图



电路图



VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

	cUL认证 认证ID: FILE E 330181
	UL认证 认证ID: FILE E 330181
	IECEE-CB方案 认证ID: AT 3003
	EAC 认证ID: RU C-DE.*09.B.00169
	CCA 认证ID: NTR-AT 1955
	KEMA-KEUR 认证ID: 2171147.01
	DNV GL 认证ID: TAE00001N9
	UAE-RoHS 认证ID: 22-09-51251
	cULus认证

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130805
ECLASS-13.0	27171202

ETIM

ETIM 9.0	EC000941
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 385/80/3+0-FM - 2类电涌保护器



2921080
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2921080>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn