# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leuchtelement, Harmony XV4, modular, 40mm, blau, 24V ACDC, Dauerlicht, energieeffiziente LED

XV4C26

**EAN Code: 3606487130260**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XV4 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Leuchtelemente |
| **Unterkategorie** | Leuchtelement Standard |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XV4 |
| **Montagedurchmesser** | 40 mm |
| **Signaltyp** | Dauerlicht |
| **Leuchtfarbe** | LED, blau |
| **Material** | Polykarbonat |
| **Produktgewicht** | 0,035 kg |
| **Montageposition** | Aufrecht/umgekehrt |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer in Stunden** | 50000 h |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 24 V AC/DC |
| **Bemessungs-Betriebsspannungsgrenzen** | 21,6 - 26,4 V AC/DC |
| **Stromaufnahme** | 24 mA bei 24 V AC<br>28 mA bei 24 V DC |
| **Einschaltstrom** | 500 mA |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse II |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 50 V |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 500 V |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -10…50 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -35…70 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP65 |
| **Umwelteinflüsse Typklassen** | UL type 12 |
| **Vibrationsfestigkeit** | 6 gn, Amplitude = ± 0,5 mm (f = 10…150 Hz)in Betrieb |
| **Stoßfestigkeit** | 20 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Normen** | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 |
| **Produktzertifizierungen** | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,300 cm |
| **VPE 1 Breite** | 4,300 cm |
| **VPE 1 Länge** | 6,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 41,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 96 |
| **VPE 2 Höhe** | 15 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 4,251 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **8 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **7 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Longer

### Verlängerung der Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Reparatur | **Nein** |

## Use Again


### Reproduktion


| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **80** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |


Image of product / Alternate images


**Alternative**










Schneider Electric
XV4...
c UL us
LISTED
UK CA
CE
RN-YYYY-Www-D-AZ
XXXX

