



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Interruttore
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Funzione interruttore	1 polo 2 vie
Numero di interruttori	1
Applicazione	Fan
Colore	Antracite (RAL 7021)
Tipo di imballo	Flow-pack

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale	10 AX
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Durata elettrica	20000 cicli, cos phi = 0,6
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm a 500 V
Resistenza dielettrica	2000 V
Minimum load breaking capacity	200 operazioni 1.25In e 1.1Un, cos phi = 0,3
Distanza di apertura	> 3 mm
Attuatore	Bascula
Numero di moduli	2 moduli
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Sezione dei fili	0...2,5 Mm² rigido cavo 0...2,5 mm² flessibile cavo
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa CuZn37: morsetti PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marcatura	Fan symbol
Finitura superficie	Lucido
Trattamento superficiale	Painted
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Profondità	34,25 mm
Profondità di incasso	21,15 mm
Peso netto	0,0189 kg
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Norme di riferimento	EN 60669-1 Direttiva Bassa Tensione Direttiva EMC

Certificazioni prodotto	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione ip	IP4x
Grado di protezione IK	IK04
Caratteristiche ambientali	Olio UV resistente Acetone Sapone liquido Liquido per lavaggio finestre Benzina Alcol Decolorante

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.