

# UVGERMI


ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

*Le spécialiste du traitement  
microbiologique des surfaces  
grâce aux ultraviolets.*

● ○ ● FABRICATION FRANÇAISE

14000134\_A\_FT10

## LAMPE 60 W COMPACT



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### LAMPE UV

Puissance électrique totale :  
Puissance germicide :  
Durée de vie de la lampe :  
Connectique:  
Lampe non générateur d'ozone

60 Watts  
19 Watts UVC  
9 000 h  
bi-culot

#### MATERIAUX CONSTITUTIFS

Culot : Plastique ou céramique  
Filaments : Tungstène et Molybdène  
Enveloppe : Verre sodocalcique.  
Gaz de remplissage : Argon ou mélange de gaz rares  
Remplissage : Mercure (15 mg max) à l'état liquide quand la lampe est éteinte.

#### DIMENSIONS

A : 385 mm  
B : 410 mm  
C : 415 mm  
D : 18 mm

