

M18 RLOHV1200-501C

LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 1200 M RAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE ROSSO DOPPIA PENDENZA AUTOMATICA CON ONE-KEY™

Laser rotante perfetto per tutte le applicazioni con pendenza

Corrispondenza automatica rapida e accurata della doppia pendenza fino al 12,5% negli assi X e Y, con possibilità di regolare la pendenza a distanza con un telecomando che duplica il display della livella

Otturatori di mascheratura regolabili per prevenire le interferenze laser e il riflesso del laser dalle finestre

Progettato per resistere alle condizioni più avverse del cantiere: classificazione IP66, resiste a cadute fino a 1.5 metri

±5° autolivellamento per configurazione rapida e precisa

Navigazione del menu semplificata sul laser per un'interfaccia utente più intuitiva

Portata di 1.200 metri (diametro) con il ricevitore (RD1200), ottimizzato per l'uso su lunghe distanze

Schermo del ricevitore di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità

Fornito con telecomando che duplica lo schermo della livella, permettendo di configurare il laser da remoto

Il ricevitore è dotato di una protezione integrata contro le luci stroboscopiche, che riduce le interferenze e i tempi di inattività in cantiere.

Allarme urti con sensibilità regolabile per notificare all'utente lo spostamento o l'urto del laser

Oltre 72 ore di autonomia con batteria M18™ 5 Ah

Precisione ±1.6 mm a 30 metri

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Proiezione laser	1 x 360°
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	70
Precisione a 30 metri di distanza (±) - mm	1.6
Equipaggiamento standard	1 X RD1200, morsa per ricevitore, 1 x telecomando per controllo remoto
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit incluso	1 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493204