

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



带特制胶的安全性标签，盘卷，银色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMaster 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 背胶固定，标签数: 500，文本框高度: 32 mm，文本框宽度: 70 mm

优势

- EMLS防篡改标签，可作为铭牌或密封标签使用
- 当标识被揭掉后，部分的金属层会掉落。在标签以及底板上都会留下三角形的图样。80°C下安全功能可靠运行
- 使用合适的色带打印，标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLS...标记条
- EMLS ...材料在UL中已列出

商业数据

订货号	0800346
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG2411
产品关键代码	BG2411
目录页面	页码339 (C-3-2019)
GTIN	4046356580168
单件重量（含包装）	305 g
单件重量（不含包装）	300 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	设备标识
产品属性	防篡改

标识

标签数	500
每排单独标记数	1
标识技术	卷材热转印

安装

安装类型	背胶固定
------	------

材料规格

颜色	银色
标识材料	聚酯
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2013 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C (最高至大约+80°C的“三角形符号”的功能)
环境温度 (组装)	> 5 °C
建议环境温度 (存储/运输)	10 °C ... 25 °C
建议湿度 (存储/运输)	35 % ... 65 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	12个月 (见包装日期)

尺寸

宽度	70 mm
长度	32 mm

文本框

文本框宽度	70 mm
文本框高度	32 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

EMLS (70X32)R SR - 带特制胶的安全性标签



0800346

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800346>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800346>



cULus认证

认证ID: MH48542

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLS (70X32)R SR - 带特制胶的安全性标签



0800346
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800346>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn