Brand of NTN corporation



Données techniques

UKFC211HCO


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK211G2H, SCO211-50, FC211N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	42 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	42 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage	30 mm

UKFC211HCO
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B - Largeur Bague Intérieure	33 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	59 mm
d - Diamètre arbre	50 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	75 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle	110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	13 mm
G - Graisseur	M6x1
H3 - Diamètre de centrage	125 mm
J - Distance entre trous de fixation	150 mm
L - Largeur / diamètre du logement	185 mm
N - Dimension trou de fixation	19 mm
Z - Largeur avec couvercles	62,8 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	43550000 mN
C0 - Capacite de charge statique	29200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	4,014 kg
Référence du manchon	H2311