

BC 35,6 BS U11 KMGY - 空位插头

2896209

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板，用于未使用的接线点的空位插头 (U11)，宽度: 35.6 mm，高度: 27.27 mm，深度: 11.05 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

优势

- 无需工具即可轻松安装
- 阻燃等级V0符合UL 94

商业数据

订货号	2896209
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ACHBAZ
产品关键代码	ACHBAZ
目录页面	页码698 (C-1-2013)
GTIN	4046356096607
单件重量 (含包装)	3.5 g
单件重量 (不含包装)	0.487 g
原产地	DE

BC 35,6 BS U11 KMGY - 空位插头

2896209

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>



技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
------	---------------

产品属性

产品类型	空位插头
外壳类型	DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列	BC
型号	用于未使用的接线点的空位插头(U11)
带通风口	否

尺寸

宽度	35.6 mm
高度	27.27 mm
深度	11.05 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

机械强度/滚筒

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
----	------------------------

BC 35,6 BS U11 KMGY - 空位插头



2896209

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>

脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

安装

安装类型	与上部壳体锁紧
------	---------

BC 35,6 BS U11 KMGY - 空位插头



2896209

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>



UL认证

认证ID: E240868

BC 35,6 BS U11 KMGY - 空位插头



2896209

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 35,6 BS U11 KMGY - 空位插头

2896209

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2896209>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn