





VP542/742-X536, Distributeur à simple échappement de pression résiduelle, montée en ligne VP542R-5YZ1-03F-M-X536

Fiche technique

General series information


- Normes de sécurité ISO13849-1 pour la catégorie 2
- Possibilité de détection de l'état de mise hors/sous tension du distributeur.



Electrodistributeur 3/2, normalement fermé avec cde. combinée par bobine et pilote et avec détecteur de fin de course de sécurité, fabriqué par OMRON

Spécifications standards

Série	VP500
Pilote	R (Pilote externe)
Connexion électrique	Y (Connecteur DIN)
Orifice	03 (3/8)
Taraudage	F (G)
Connexion électrique du détecteur	M (M12 - OMRON)
Clapet antiretour	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.25 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Protection	IP65
Fréquence maxi d'utilisation	30 cycles/minute
Fréquence d'utilisation minimale	1 cycle/semaine
Poids	0.350 Kg



Information supplémentaire

Catalogue

[VP-VG-B_FR.pdf](#)

Manuels d'installation

[IM_VP500_TF2Z495EN-A.pdf](#)

[IM_VP500_TF2Z495FR.pdf](#)