

SB-MER 4-8 - Schaltbrücke



3000589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000589>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Länge: 25 mm, Farbe: grau/orange

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3000589
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4046356725552
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,28 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,04 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schaltbrücke
Polzahl	4
Rastermaß	8,2 mm
Potenziale	1

Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	25 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
-------------------------	--

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	25 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
-------------------------	--

Maße

Breite	32,8 mm
Höhe	24,7 mm
Tiefe	47,42 mm
Länge	24,7 mm
Rastermaß	8,2 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
	grau (RAL 7042)
	orange (RAL 2003)
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

Montage

Montageart	Steckmontage
------------	--------------

SB-MER 4-8 - Schaltbrücke

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000589>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-MER 4-8 - Schaltbrücke

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000589>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de